

KLW Lutz werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 750 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, afsluitbaar met cilinderslot, frame met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 532364



KLW Lutz Standaard werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 750 x 700 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 3 laden
- laden hoogte 1x150 mm/2x175 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 447 x 447 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekblokkade
- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal






- frame met moffellak
- front met moffellak
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	draagvermogen lade	100 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	90 %
uitvoering frame	4 voeten	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekblokkering	uittrekblokkade
hoogte	840 mm	greep	greeplijst
breedte	750 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
diepte	700 mm	materiaal plaat	multiplex
dikte plaat	40 mm	oppervlak plaat	geolied
in hoogte verstelbaar	nee	kleur plaat	beuken
elektrisch geleidend	nee	materiaal onderstel	staal
werkbank uitrusting	3 laden	oppervlak onderstel	gemoffeld
laden aantal	3 stuks	oppervlak front	gemoffeld
laden aantal x hoogte	1x150 mm/2x175 mm	sluitsysteem	cilinderslot
fronthoogte 150 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 175 mm	2 stuks	garantie	5 jaar
nuttige breedte lade	447 mm	gewicht	71 kg
nuttige diepte lade	447 mm		

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie

222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs