

hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 635 mm, veldlast 550 kg / vaklast 90 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 659452



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 635 mm
- veldlast 550 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden en legbordrand





aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van
ordners


- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details





| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---|
| meubeltype | stelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingtype | dossierstelling | materiaal | staal |
| stellingsysteem | kliksysteem | stelling uitrusting | legborden |
| stellingveld | aanbouwveld | vakbreedte | 1000 mm |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | vakdiepte | 600 mm |
| hoogte | 1750 mm | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 1010 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 635 mm | ordnerhoogtes | 5 stuks |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | oppervlak legbord | verzinkt // m. kunststof coating |
| vaklast | 90 kg | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating |
| veldlast | 550 kg | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| legbord-/niveautype | plaatstalen legbord | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand in het midden // legbordrand aan de zijkant | levering | gedemonteerd |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | garantie | 5 jaar |
| stabiliteit/versteviging/sch oren | stabiliteitsliggers | gewicht | 39,97 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs |
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|--|
| 674219 |  | legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 90 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 868419 |  | paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 953347 |  | vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529925 |  | lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |