

Euronorm-draaistapelbak

hoogte x lengte x breedte 300 x 600 x 400 mm, inhoud 50 l, van polyethyleen in blauw, wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 883161

Euronorm-draaistapelbak

Euronorm-draaistapelbak




- hoogte x lengte x breedte 300 x 600 x 400 mm
- inhoud 50 l
- van polyethyleen in blauw
- wanden gesloten, bodem gesloten
- eenvoudig te dragen door open greep
- Nestbaar door 180°-draaiing
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details



baktype	Stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	vloerconstructie	gesloten
inhoud	50 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
hoogte	300 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	600 mm	geschikt voor rollenbanen	ja
breedte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polyethyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
recyclebaar	ja	draaginstallatie	open greep

stapelbaar	ja	kleur	blauw
nestbaar	ja	gewicht	2,2 kg
vouwbaar	nee		

Gerelateerde Producten

701108		stolpdeksel, van polyethyleen, voor Euronorm-draaistapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in blauw
742443		stolpdeksel, van polyethyleen, voor Euronorm-draaistapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in naturel wit
762837		stolpdeksel, van polyethyleen, voor Euronorm-draaistapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag