

## Vatensamenstel (Grade 8)




Voor het veilige hijsen en verplaatsen van stalen vaten in horizontale positie.

### Kenmerken

- 1 x RML-86-G10 topschalm (2631006)
- 2 x RCX-6mm C-link (2636006)
- 1,8 M ketting 6 x 18 mm (2610006)
- 2 x Vatenhaak S-377 (2662006)

Type	Veilige werklust (kg)	Artikelnummer
RML-RCX-S377-1800	1000	2629020


## DTS heftruck - vatenklem



Heftruckklem voor het transport van stalen vaten 210L.

### Kenmerken

- Geschikt voor 210 liter stalen vaten met een diameter van max 570 mm.
- Klemt door het gewicht van het volle vat.
- Eenvoudige montage door de klem over de vorken te schuiven.
- Robuuste stalen constructie.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DTS-10	680	572	36	4252005

## DD stalen vaten dollie



Eenvoudig hulpmiddel om stalen vaten van 210 liter te verplaatsen.

### Kenmerken

- Gelast frame van stalen strip.
- Zwenkwielen met verzinkt frame.
- Loopvlakwielen is bestand tegen olie en water.
- Verzinkte bouten en moeren.

Type	Veilige werklust (kg)	Diameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DD-210	410	600	5	4252007