

Lüftereinschub, Basismodul, 3fach, Kunststoff schwarz

Artikelnummer 26.51.5933
Hersteller apraNET
Hersteller-Art.-Nr. 23-0500-03



Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff

- Grundmodul mit drei hochwertigen Lüftern
- Einfach erweiterbar
- Einbau unter dem Dach oder - unter Verwendung eines Einbaukits - im 19"-Rack
- Spannungsversorgung über einen speziellen Steckkontakt, der auch den Anschluss eines Temperaturreglers erlaubt (Netzkabel 26.51.5948 oder 26.51.5949 bitte separat bestellen)
- Hoher Brandschutz durch Verwendung von Kunststoffen der Klasse V-0
- Abmessungen (H x B x T): 44 x 450 x 140 mm

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Hersteller | apraNET |
| Produktgruppe | 19"-/10"-Schrankbelüftung |
| Produkttyp | 19"-/10"-Schrankbelüftung |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Lüfter drehzahl geregelt | ja |
| Luftmenge (m ³ /h) | 115 / Lüfter |
| Benötigte Einbauhöhe | 1 |
| Lüftermodul | ja |
| Spannung Lüfter | 230 V |

| | |
|-----------------|-------|
| Verpackungshöhe | 50 mm |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 460 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 140 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 2.15 kg |
|--------------|---------|