

Acer Business Serie

Acer B276HULCymiidprzx

Beste ergonomische Eigenschaften

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigqualität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.





Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
max. Auflösung (nativ)	2.560 x 1.440
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,233 mm (108,8)
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	6 ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178°/178°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	DVI, HDMI, DP, USB Hub, Audio Out
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Frequenz (H/V)	DVI / HDMI: 31-90KHz / 56-76Hz; DP&MiniDP: 113-113 KHz / 50-76Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz
Min On	28,44W
Sleep	0,36W
Off/Standby	0,25W
Energieeffizienz-Klasse	tbd

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 6.0, Energy Star 6, Windows 8 zertifiziert, CE, GS, ISO 9241-307 30.000 Std. bei 25°C
MTBF	

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	611,0 x 367,0 - 517,0 x 247,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	tbd mm
Nettogewicht	8,10 kg
Packmaß	20,40 x 50,50 x 69 cm
Bruttogewicht	10 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (222,0 x 110,0 x 130,0 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 720

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Bestellinformation

Modell	B276HULCymiidprxz
Produktlinie	Acer Business Serie
Bestellnummer	UM.HB6EE.C05
EAN	4713392498411
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel (1,8m), DVI und DisplayPort Kabel (1,5m), Audio-Kabel (1,5m), USB Kabel, Quick Start Guide