

Rollcart Bordwandwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 960 x 635 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Stahlrohr), mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158025

Rollcart C+C Wagen mit Geländer

platzsparend ineinanderschiebbar

Bordwandwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 960 x 635 mm
- Ladehöhe 300 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 1080 x 870 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Stahlrohr)
- Geländer hochklappbar
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	400 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	300 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	960 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	635 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	960 mm
Aufbauten	4 Bordwände (Stahlrohr)	Länge	1080 mm
Aufbauten Funktion	Geländer hochklappbar	Breite	870 mm
nestbar	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	40 kg

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar