

Alu-Hebelzug

PAH

Zuglast 3200 kg, Standardhub Länge
1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 222574



Hebelzug PAH

Alu-Hebelzug PAH

- Zuglast 3200 kg
- Standardhub Länge 1,5 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Kette galvanisch verzinkt
- Sicherheitslasthaken
- Bauhöhe 445 mm
- Hebel Länge 350 mm
- Breite x Tiefe 185 x 170 mm
- Hubkraft 34 daN
- Kette gemäß DIN EN 818-7-T

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Bauhöhe	445 mm
Hebezeugtyp	Hebelzug	Breite	185 mm
Zuglast	3200 kg	Tiefe	170 mm
Standardhub	1,5 m	Länge Hebel	350 mm
Bedienung Hub	manuell	Hakentyp	Sicherheitslasthaken
Hubkraft	34 daN	Öffnung Haken	41 mm

Strangzahl	1 Stück	Norm	DIN EN 818-7-T (Kette)
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss	Gewicht	14,7 kg
Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt		

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm