

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 11

Artikelnr. 2000180



Beschermingsgraad IP55, nominale spanning 400 V, nominale doorsnede 2,5 ± mm<sup>2</sup>, 12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 85 x 85 x 40 mm

Binnenafmetingen: 75 x 75 x 35 mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.




**PE** Polyethyleen

### Stamgegevens

Bestelnr.	2000180
Type	A 11 HF RW
Omschrijving 1	Kabeldoos 2,5mm <sup>2</sup> 660V, IP54
Dimensie	85x85x40
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	6,20 kg/100 st.

#### Technische gegevens



Lengte	85,00 mm
Breedte	85,00 mm
Zijhoogte	40,00 mm
Binnenafmetingen	75x75x35 mm
Afmetingen LxBxH	85x85x40 mm
Afmetingen	85 x 85 x 40 mm
Rijgbaar	<input type="checkbox"/>
Aantal invoeren	12,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabels
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Kabelinvoeren	12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	2,50 mm <sup>2</sup>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	2,50 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	690,00 V
Beschermingsgraad	IP55
verzegelbaar	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 45,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>