


# Technisch specificatieblad

## Bedradingskoker, type LK4/N 60025

Artikelnr. 6178203



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie, verjongingen in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	6178203
Type	LK4 N 60025
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	60x25x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	48,50 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	25,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Kanaalhoogte	60,00 mm
Afmetingen BxH	25x60 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	12,50 mm
Sleufbreedte	5,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>