

# Bewegingsmelder, HF, 230 V, 10 m, wit

351-27360

4 jaar  
garantie

De HF bewegingsmelder met één kanaal is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen.

De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor.

Afwerkingskleur: wit




- Afzonderlijke instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- 360° detectie bij plafondmontage, 160° bij muurmontage

Bewegingsmelder voor gebruik in verlichtingsarmaturen...

- Uitgerust met HF-technologie voor een optimale detectie.
- Kan eenvoudig ingebouwd worden in verschillende toestellen of wanden dankzij de HF-detectie.

## Detectiebereik



H ↓	Towards	
	Ceiling ↓	Wall ↑
2 m	∅ 10 m	5 m
3 m	∅ 10 m	5 m
4 m	∅ 10 m	5 m
5 m	∅ 10 m	5 m



230 V



stand-alone



360°

2 – 5 m

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	351-27360
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 4,35 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ( $\cos\phi=1$ )	1000 W
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	100 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	100 W
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	10 s – 5 min
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (HF)	$\varnothing$ 10 m bij plafondmontage, 5 m bij wandmontage
Omgevingstemperatuur	-20 – +70 °C
Montagehoogte	2 – 5 m
Afmetingen (HxBxD)	90 x 52 x 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

351-27361      Metalen afschermbegul

## Afmetingen



## Aansluitschema

