

EcoLine Office 1200 Wit 4610lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 8246090520
 EAN: 5703821172424



Elektrisch

System wattage: 34W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 4610lm
 Werkzaamheid: 136 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>50,000
 Lichtverdeling: Directe/Indirecte 60/40%
 Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat
 UGR: UGR<16

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
 Kleur: Wit
 Materiaal afdekking: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
 Module: 1200
 Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels
 Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m white
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
 Breedte (mm) W: 142
 Hoogte (mm) H: 81
 Gewicht (kg) bruto/netto: 6.2 / 6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 146 x 95



5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 2 4