

ABSOLUTE Digimatic gyorsvastagság-mérő

Sorozat 547

ABSOLUTE®

Film, papír, stb méréséhez




- Egyedülálló vastagsgmérő, ABSOLUTE Digimatic ID-C vagy ID-S mérőórával.
- A mérési pontosság nagy mérési gyorsasággal párosul.



Metrikus

ID-C (543-400B) mérőórával

No.	Tartomány [mm]	Felbontás	Mérőóra No.	Max. mérési mélység [mm]	Típus	Tömeg [g]
547-301	0 - 10	0,01 mm	543-400BS (ID-C)	30	Kerámia tárcsatapintó	255
547-321	0 - 10	0,01 mm	543-400BS (ID-C)	120	Kerámia tárcsatapintó és nagy mérőcsőr	425
547-313	0 - 10	0,01 mm	543-400BS (ID-C)	30	Állítható ülék ¹	275
547-315	0 - 10	0,01 mm	543-400BS (ID-C)	30	Késél tapintó	270



1: Golyó; 2: Sík; 3: Ülék

(csak 547-313-hoz)

Funkciók	Sorozat 547
ZERO/ABS	●
OK/±NOK minősítés	●
DIGIMATIC-kimenet	●
ON/OFF	●
DATA / HOLD	●
Zár funkció	●
PRESET	●
Számítási funkciók	●
Számlálási irányváltás	●

Specifikáció

Pontosság	±10 μm (kvantilis hiba nélkül)
Mérőerő	≤ 1,5 N
Skála	ABSOLUTE lineáris útmérő
Párhuzamosság	10 μm
Max. sebesség	Korlátlan
Tapintó	M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)
Figyelmeztetés	Alacsony feszültség, számlálási hiba, túlsordulási hiba, túrésátlépés
Tápegység	1db SR-44 elem
Elem élettartam	~ 7000 óra

Külön tartozék

No.	Leírás
905338	Adatkábel (1m), 1m
905409	Adatkábel 2m, 2m
06AFM380F	USB Input Tool Direct adatkábel (2m), pl.: ID-C/ID-S mérőórához.
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790F	U-WAVE-T csatlakozó kábel, lapos, egyenes típus

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
21EZA198	Orsókiemelő kar, 12,7mm modell



547-321