

## Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3195
EAN	4024941031950
Produktgruppe	Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	1,205 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941031950
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	1,205 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941964548
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	6,36 kg
Volumen	24.276 ccm

