

Artikelnummer: 22099

Kurzbeschreibung: Veiligheidskast type 90, brandwerendheid DIN EN 14470-1/DIN EN 14727, B 1196 x D 616 x H 1968 mm, veiligheidsgeel RAL 1004



Langbeschreibung: Veiligheidskast type 90, B 1196 x D 616 x H 1968 mm, 3 legborden en opvangbakken, l.grijs RAL 7035 of s.geel RAL 1004: De brandwerende veiligheidskast Type 90 is de ideale keuze voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten volgens TRGS 510 en biedt een brandwerendheid tot 90 minuten (typekeuring volgens DIN EN 14470-1 en DIN EN 14727). Ze is daarom uitstekend geschikt voor de veilige en correcte opslag van brandbare vloeistoffen van alle gevarenklassen binnen dit type ruimte. Ze is ook GS-gekeurd en CE-conform en gemarkeerd volgens DIN EN 14470-1. De veiligheidskast is onder andere voorzien van 3 legborden, een opvangbak volgens StawaR, een geperforeerde plaatinzet en een deurvastzetsysteem voor het eenvoudig opbergen en ophalen. De afsluitbare veiligheidskast type 90 is verkrijgbaar met een corpus en deuren in lichtgrijs RAL 7035 of in opvallend veiligheidsgeel RAL 1004. Meer details:

- Onbepaalde opslag van brandbare vloeistoffen van alle gevarenklassen in werkgebieden
- Duits kwaliteitsproduct van met kunststof beklede fijn plaatstaal
- Binnenoppervlakken van zeer chemisch bestendige materiaalplaten
- Deurvastzetsysteem voor gemakkelijk opbergen en terughalen (zelfsluitend in geval van brand)
- Soepele deurbediening
- Comfortabel werken aan de kast door grote werkbreedte bij geopende deuren
- Vergrendeling van de deuren met profielcilinder (compatibel met het sluitsysteem)
- Verstelinrichtingen voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond
- Bakvormige opslagniveau's, draagvermogen 75 kg (verdeelde last)
- Flexibele hoogteverstelling (rastermaat 32 mm)
- Getest opvangbassin volgens StawaR
- Ventilatieaansluiting (NW 75) in de bovenzijde
- Inclusief 3 legborden, onderste opvangbak (volgens StawaR), geperforeerde plaatinzet en deurvastzetter
- Naar keuze met opbouw en deuren in lichtgrijs RAL 7035 of goudgeel RAL 1004
- Inhoud van de onderste opvangbak: 33 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 1196 x 616 x 1968 mm
- Binnenafmetingen B x D x H: 1050 x 524 x 1742 mm
- Gewicht: ca. 420 kg

De productafbeelding bevat accessoires/deco-materiaal dat niet in de leveringsomvang is opgenomen. Deze kast wordt volledig gemonteerd geleverd: Ga na of de transportroutes in het gebouw voldoende hoog en breed zijn om de kast naar de plaats van gebruik te transporteren (denk daarbij ook aan de hoogte en breedte van deuropeningen, smalle gangen, lage plafonds, enz.) Kijk ook na of de aanrijdroute naar het gebouw zelf toegankelijk is voor de vrachtwagen die de kast levert. Trap-transportkosten op aanvraag. Indien u vragen heeft en u niet voor verrassingen wilt komen te staan, neem dan zeker met ons contact op. We zijn er om te helpen.

