


Key Features

Bildschirmdiagonale	21,5 Zoll / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Konnektivität	DVI / USB / VGA
Paneloberfläche	gehärtete Beschichtung (8H)
Besonderheit	Optische Zweipunkt-Touchtechnologie



200 cd/m²
HELLIGKEIT



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



TN
PANEL



2 Punkt-Touch
TOUCH

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic TD2220-2 mit Zweipunkt-Touchtechnologie ist ideal für Kiosksysteme, POS-Displays und andere Einzelhandels- und kommerzielle Anwendungen. Die Bedienung durch Tippen, Wischen und Auf- und Zuziehen mit zwei Fingern ist nicht nur schnell, sondern auch besonders benutzerfreundlich. Der Full-HD-Monitor ist ausgestattet mit DVI-, USB- sowie VGA-Eingängen und bietet dadurch zukunftssichere und flexible Anbindungen an PC-Systeme, Notebooks und Multimedia-Peripheriegeräte. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20 M : 1 liefert das 22 Zoll-Display gestochen scharfe und dynamische Bilder. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität. Ganz gleich, ob er im Einzelhandel oder einem hochfrequentierten kommerziellen Umfeld eingesetzt wird, seine kratzfeste Oberfläche von 8 H hält einer starken Nutzung stand und bewahrt ihr hochwertiges haptisches Erlebnis. Darüber hinaus bietet eine 3-jährige Vorab-Austausch-Garantie entsprechende Planungssicherheit für Unternehmen.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	21,5 Zoll / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20 M : 1
Einblickwinkel	170 / 160 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

EINGÄNGE

DVI (mit HDCP)	1
VGA	1
USB Typ A (2.0)	1

AUSGÄNGE

USB	1
-----	---

FEATURES

Touch	Optische Zweipunkt-Touchtechnologie
Paneloberfläche	8H / Anti-Glare
Eco-Modus	Ja

ERGONOMIE

Neigungswinkel	20 bis -5 Grad
----------------	----------------

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	511 x 365 x 240 mm
Monitor ohne Fuß	511 x 310 x 66 mm
Verpackung	570 x 427 x 214 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	4,92 kg
Monitor ohne Fuß	3,96 kg
Verpackung	6,45 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Verbrauch (typisch)	26 Watt
Verbrauch (eco)	18 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,5 Watt

NORMEN


Normen	TCO 6.0, EPEAT, Energy Star, CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, CU, EuP
--------	---

GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austausch-Service


LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
DVI-Kabel	1
USB-Kabel	1
Audiokabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



- 1. Kontrollsteuerung
- 2. Kensington Lock

- 3. 2x USB-Eingang
- 4. USB-Ausgang



- 5. Netzkabel-Anschluss
- 6. VESA-Halterung 100 x 100 mm

- 7. VGA-Eingang
- 8. DVI-Eingang