



### Hauptmerkmale

Produktpalette	8501N
Produkttyp	Relais-Sockel
Stiftform	Spaten
Anzahl der Kontakte	11
Bemessungsstrom [In]	15 A bei 300 V AC

### Zusatzmerkmale

Elektroanschluss	Zweistufige Schraubklemmen
Montagetyp	Schalttafel DIN-Schiene
Anzahl Päckchen	Satz à 10



### Montage

Zertifizierungen	UL zugelassen CSA CE
Höhe	80 mm
Breite	43 mm
Tiefe	26 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,54 cm
VPE 1 Breite	4,318 cm
VPE 1 Länge	7,874 cm
VPE 1 Gewicht	58,967 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,334 cm
VPE 2 Breite	8,128 cm
VPE 2 Länge	21,59 cm
VPE 2 Gewicht	598,741 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------