

DATENBLATT

Hutschienen Switch 8x RJ45 10/100/1000T PoE++ ,4x 100/1000 SFP



Beschreibung

8 x 60W PoE Injektor kompatibel mit IEEE802.3at/af
 Management: SNMP, WEB, CLI
 Eigenschaften: IGMP, QOS, VLAN, FastRing und vieles mehr.
 Dual Rate SFP Slot für 100-FX und 1000-BaseX
 Eingangsspannungsbereich 48 .. 56 V DC
 Redundanter Spannungsversorgungseingang
 Temperaturbereich -40°C .. +75°C
 Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP30
 Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich
 Geeignetes Hutschienen-Netzteil : DR-480-48

Allgemeine Daten

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	8
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports	4
Ausführung	PoE++

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
IPS-3112-PoE++	Hutschienen Switch 8x RJ45 10/100/1000T PoE++ ,4x 100/1000 SFP

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

