

# Datenblatt Produkt SB 1



Fassungen>Steckbuchsen  
 Steckbuchsen für 0,4 mm mit BeCu-Feder 3 µm Ni, min. 0,1 µm Au  
 Material: Messing 2 µm Ni, min. 0,1 µm Au

## Kenndaten

Kontaktmaterial:	CuZn-Legierung
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	Ni+≥0,1µm Au
Innenfederkontakt Material:	CuBe-Legierung
Innenfederkontakt Oberfläche:	Ni+≥0,1µm Au
Steckfähigkeit für Anschlüsse:	Ø0,35...0,5 mm
Einstecktiefe:	1,5...3mm
Nennstrom:	2 A
Kontaktoberfläche:	vergoldet

## Technische Zeichnung

