

LED-Akku-Baustrahler

ML005G

18V/40V max. • 2.100 lx • 3.600 lm

LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

40 tageslichtweiße LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar. Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar. Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65-zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig. Lieferung inklusive Blendschutzfolie.



Technische Details

Tool Category	Lampen
Antriebsart	Akku
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	18V / 40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Lichtstrom	3600 - 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2100 / 1000 / 500 lx
Oszillationswinkel	-30 - 210 °
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	15 / 7,5 / 3,5 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 6,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	248 x 309 x 296 mm
Schutzart (IP Code)	65

Spezifikationen

- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser
- Die Memory-Funktion speichert die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten und startet in dieser Einstellung beim Einschalten
- Kann auf einem optional verfügbaren Stativ montiert werden

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

GM00002359

Blendschutzfolie



Optionales Zubehör

GM00002358

Blendschutzabdeckung



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

