




LED-Einbaustrahlerset BB14, dim2warm, dimmbar  
**Artikel-Nr. 39374153**



1.0 m	0.710.6	851.0
2.0 m	1.411.3	212.8
3.0 m	2.111.9	94.6
4.0 m	2.812.5	53.2
5.0 m	3.513.1	34.0
	Ø (m)	E0(0°) [lx]



LED-Einbaustrahlerset BB14, dim2warm, dimmbar, nickel matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt,

Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>39374153</b>
<b>Stand:</b>	15.02.2021 12:46

Lichtfarbe	3000 - 1800
Farbe	nickel
Länge	82 mm
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Guss / Aluminium / Glas
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	50 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	460 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung