



BIRO Circle Anbauflächenleuchte 750

**Artikel-Nr. 13691163**



| Ø (m) | E0(0°) [lx]    |
|-------|----------------|
| 1.0 m | 3.213.0 2428.4 |
| 2.0 m | 6.416.0 607.1  |
| 3.0 m | 9.618.9 269.6  |
| 4.0 m | 12.811.9 151.6 |
| 5.0 m | 16.014.9 97.1  |

BIRO Circle Anbauflächenleuchte 750, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 70W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 7.328lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>13691163</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 22.07.2021 01:00 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung                   | DALI            |
| Farbe                         | silber          |
| Lichtfarbe                    | 3000 K          |
| Systemeffizienz               | 105 lm/W        |
| Lichtstrom                    | 7.328 lm        |
| Werkstoff der Abdeckung       | Kunststoff opal |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h         |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h         |
| Systemleistung                | 70 W            |
| Farbwiedergabe                | CRI > 80        |
| Farbtoleranz                  | McAdam-Step 3   |
| Abstrahlwinkel                | 116 °           |

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                                               |
| Außendurchmesser                    | 750 mm                                              |
| Höhe                                | 100 mm                                              |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                                            |
| Material                            | Aluminium / Stahl / Kunststoff                      |
| Spannung                            | 230V AC 50Hz                                        |
| Leuchtmittel                        | LED                                                 |
| Lichtaustritt                       | direkt                                              |
| Lieferung                           | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Schutzart                           | IP40                                                |
| Schutzklasse                        | I                                                   |
| Spannungsart                        | AC                                                  |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).