



Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-RS-B

Teilenummer: 151163

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	95 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	76 ... 95 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	169 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	135 ... 170 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Nennweite	2 mm
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	12 g
Werkstoff Einschraubzapfen	vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss