

## Produktinformation

# 30 25 140

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen

## Langbeckzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 30 25 140                  |
| EAN                | 4003773001980              |
| Zange              | verchromt                  |
| Kopf               | verchromt                  |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 114 g                      |
| Abmessungen        | 140 x 56 x 17 mm           |
| Norm               | DIN ISO 5745               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 8,0 mm  |
| Spitzenbreite (W4)           | 2,5 mm  |
| Spitzendicke (T2)            | 2,0 mm  |
| Backenlänge (L3)             | 42,0 mm |
| Kopfbreite (W3)              | 15,0 mm |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten