

Rollcart Bordwandwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 960 x 635 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Stahlrohr), mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158025

Rollcart C+C Wagen mit Geländer

platzsparend ineinanderschiebbar

Bordwandwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 960 x 635 mm
- Ladehöhe 300 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Stahlrohr)
- Geländer hochklappbar
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 960 x 1080 x 870 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	Sicherungsrand	nein

Traglast	400 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladehöhe	300 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	960 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	635 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Holz	Rad-Ø	200 mm
Aufbauten	4 Bordwände (Stahlrohr)	Höhe	960 mm
Aufbauten Funktion	Geländer hochklappbar	Länge	1080 mm
nestbar	ja	Breite	870 mm
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Gewicht	40 kg

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar