

## Rungenwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm, Plattform aus Schichtholz, Aufbau 4 Rungen, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern, mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 239090

## Rungenwagen

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm
- Ladehöhe 160 mm
- Plattform aus Schichtholz
- Aufbau 4 Rungen
- Rungen sind eingesteckt und fest verschraubt
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 755 x 1000 x 500 mm
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- mit Gummi-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	kunststoffbeschichtet
Wagentyp	Plattformwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattformwagentyp	Rungenwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	250 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladehöhe	160 mm	Bereifung	Gummi

Ladeflächenlänge	950 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	445 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Material Plattform	Schichtholz	Höhe	755 mm
Aufbauten	4 Rungen	Länge	1000 mm
Aufbauten Funktion	Rungen sind eingesteckt und fest verschraubt	Breite	500 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	20 kg