

HSM SECURIO B26 - 4,5 x 30 mm mit Öler



Artikelnummer	18031110
EAN	4026631046312
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	4,5 mm
Partikellänge	30 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	14-16
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	17-19
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	280 mm
Behälter-/Auffangvolumen	55 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	672
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	90 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	497 x 676 x 397 mm
Gewicht	27,8 kg
Farbe	weiß