

IDEAL 8324

Leistungsfähige Büro-Falzmaschine für DIN A4 mit Schnellvorwahl der Falzart

Kinderleichte, sekundenschnelle Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades. Einfachfalz, Wickelfalz, Doppelfalz oder Zickzackfalz. Geeignet zum Falzen von Rundschreiben, Rechnungen, Lieferscheinen, Mahnungen, Prospekten etc. im DIN A4-Format (297 x 210 mm). Verarbeitet Papierqualitäten von 65 - 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz). Hohe Falzleistung von bis zu 7.000 Blatt/Stunde (bei Einfachfalz). Abklappbarer und justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt (bei 65 g/m²) Papier. Zuverlässig arbeitendes Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Auszug und einer Auffangkapazität von 30-80 Blatt (je nach Falzart). LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige. Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung. Maße in Arbeitsstellung (H x B x T): 332 x 580 x 455 mm. Maße in Ruhestellung (H x B x T): 332 x 480 x 455 mm. Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,27 A, Motorleistung 61 W. Farbe: hellgrau, Gewicht: 21 kg



Wickelfalz



Zickzackfalz



Doppelfalz



Einfachfalz

TECHNISCHE DATEN

Papierformat A4 (297x210 mm)

Papierqualitäten 65-130 g/m²

Falzleistung/Std. bis zu 7000 Blatt

Stromanschluss 230 V / 50 Hz



IDEAL

IDEAL 8324

Ausstattungsmerkmale



EINFACHE BEDIENUNG Klar verständliche Bedienelemente und ein LED-Display garantieren eine einfache Bedienung der Falzmaschine.



SELEKTIONSRAD Die Einstellung der gewünschten Falzart erfolgt sekundenschnell und bequem über das bedienfreundliche Selektionsrad.



PAPIERAUSWURF Abhängig von der Falzart nimmt die Papierablage bis zu 80 gefaltete Formulare auf.