

Caramba Pflege- und Instandhaltungssprühmittel

Caramba 6612011 Super Multifunktions-Spray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 81,
Caramba Super Multifunktions-Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 81	500	527

Caramba Multifunktionsöl einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel.

- sehr gute Schmiereigenschaften.
- hohe Feuchtigkeitsverdrängung und guter Korrosionsschutz.
- ausgezeichnetes Kriechvermögen.
- gut als Rostlöser geeignet.
- silikon und harzfrei.
- Temperaturbereich: -40°C bis +180°C.
- Gefahr (5) H222, H229, H412.

Caramba 6071851 Hochleistungs Weißes Sprühfett



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 82,
Caramba Hochleistungs Weißes Sprühfett

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 82	500	431

Caramba Hochleistungs Weißes Sprühfett zur Schmierung und zum Korrosionsschutz stark beanspruchter Teile aller Art.

- korrosionsschützend.
- für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N).
- sehr gute Kriechfähigkeit.
- extrem abschleuderfest und wasserbeständig.
- optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (Notschmierung durch PTFE bis +250°C).
- Gefahr (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

Caramba 64540001 Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 83,
Caramba Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 83	500	469

Caramba Drahtseil- und Zahnradfett ist ein neutrales, anthrazitfarbendes und geruchsloses Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Bauteile hohen Drücken ausgesetzt sind.

- extrem belastbar (VKA-Wert: 2.100N).
- Salz- und spritzwasserbeständig.
- optimal haftend.
- verhindert Oberflächen-Verschweißung.
- Temperaturbereich: -30°C bis +120°C (Notlaufschmierung bis +450°C).
- Gefahr (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

Caramba 60628501 Hochleistungs Kettenspray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 84,
Caramba Hochleistungs Kettenspray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 84	500	451

Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist.

- extreme Schmiereigenschaft. (VKA-Wert: 1.900N)
- schützt vor Verschleiß und Korrosion.
- schleuderfest und spritzwasserresistent.
- hohe Kriechfähigkeit.
- O-, X- und Z-Ring geeignet.
- Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.
- Gefahr (1, 2, 5) H222, H229, H315, H411.

Caramba 60268176 Hochleistungs Kupferpaste



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 85,
Caramba Hochleistungs Kupferpaste

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 85	200	309

Caramba Kupferpaste sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

- schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen.
- gegen Geräusche und Vibrationen.
- erleichtert den Ein- und Ausbau.
- aufgrund des Metallanteils auch ideal als Wärmeleitpaste einsetzbar.
- Temperaturbereich: -30°C bis +1.100°C.
- Achtung (1, 2) H229, H319, H400, H411.

Caramba 6103051 Hochleistungs Silikonspray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 86,
Caramba Hochleistungs Silikon-Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 86	500	473

Caramba Silikonspray ist ein multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi.

- schmiert und pflegt.
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H2 - NSF-Reg.-Nr. 142272).
- farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung.
- hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschte Verreisen.
- Temperaturbereich: -30°C bis +200°C.
- Gefahr (1, 2, 5) H222, H229, H315, H336, H411.

Caramba Intensiv Kältespray 690019



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 87,
Caramba Intensiv Kältespray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 87	500	440

Caramba Kältespray erleichtert das Einpressen von Bauteilen aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen etc. in engste Passungen. Ebenfalls einsetzbar zur Fehlersuche im elektrischen Bereichen.

- vielseitig einsetzbar
- schnelle Abkühlung bis zu -40°C.
- Erfrierungsgefahr bei Körperkontakt.
- rückstandsfreie Verdunstung.
- Gefahr (5) H222, H229.

Caramba 63308401 Intensiv Edelstahlreiniger



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 88,
Caramba Intensiv Edelstahlreiniger

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 88	500	473

Caramba Edelstahlreiniger-Spray reinigt und schützt alle Metalloberflächen.

- schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen.
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. A7 - NSF-Reg.-Nr. 139339).
- entfernt Schmutz, Kalkflecken, Flugrost, Fette, Öle und Harze.
- wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing.
- optimaler Anlaufschutz.
- Gefahr (1, 5) H225, H229, H304, H319, H336, H412.

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Sicherheitsdatenblätter auf www.maedler.de im Bereich Downloads