

Broches série longue, forme B

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :

Poignée plastique thermdurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.

Finition :

Plastique thermdurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.708X35	acier	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.708X50	acier	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.708X65	acier	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.710X50	acier	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.710X65	acier	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.710X80	acier	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.710X100	acier	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.712X65	acier	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.712X80	acier	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.712X100	acier	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.712X125	acier	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.714X80	acier	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.714X100	acier	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.714X125	acier	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.714X160	acier	B	14	M12	35	160	16	85
K0179.1708X35	acier inoxydable	B	8	M6	23	35	9	60
K0179.1708X50	acier inoxydable	B	8	M6	23	50	9	60
K0179.1708X65	acier inoxydable	B	8	M6	23	65	9	60
K0179.1710X50	acier inoxydable	B	10	M8	26	50	13	70
K0179.1710X65	acier inoxydable	B	10	M8	26	65	13	70
K0179.1710X80	acier inoxydable	B	10	M8	26	80	13	70
K0179.1710X100	acier inoxydable	B	10	M8	26	100	13	70
K0179.1712X65	acier inoxydable	B	12	M10	35	65	15	85
K0179.1712X80	acier inoxydable	B	12	M10	35	80	15	85
K0179.1712X100	acier inoxydable	B	12	M10	35	100	15	85
K0179.1712X125	acier inoxydable	B	12	M10	35	125	15	85
K0179.1714X80	acier inoxydable	B	14	M12	35	80	16	85
K0179.1714X100	acier inoxydable	B	14	M12	35	100	16	85
K0179.1714X125	acier inoxydable	B	14	M12	35	125	16	85
K0179.1714X160	acier inoxydable	B	14	M12	35	160	16	85

