


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71472 Bockrolle

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	135
Radgröße (mm)	125 x 32
Bereifung	TPE-ESD
Bauhöhe (mm)	165
Anschraubplatte (mm)	105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm)	80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm)	9
Gewicht (kg)	1,2
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976714721