


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXP Turbo SW</b>
Rövid leírás	hajlékony lépésálló gégecső belül elhelyezkedő hosszanti Turbo barázdákkal
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412

Normák: EN 61386-1, EN 61386-22



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítósziárdság	UV-sugárzás tűrése*
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	hajlékony	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
084 057	20 mm	14,1 mm	50 m	2700 m
084 058	25 mm	17,8 mm	50 m	1600 m
098 772	16 mm	10,7 mm	50 m	2700 m
098 773	32 mm	23,6 mm	25 m	675 m
098 774	40 mm	31,1 mm	25 m	500 m
098 775	50 mm	39,4 mm	25 m	300 m
098 776	63 mm	52,1 mm	25 m	175 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.