

Artikelnummer: 132848

Kurzbeschreibung: Opvangbak AW 1000-3, voor 3 IBC-containers a' 1000 l of 10 vaten a' 200 l, L 3850 x B 1300 x H 340 mm, toegankelijk per rolstoel, muisgrijs



Langbeschrijving: Opvangbak AW 1000-3, voor 3 IBC-containers van 1000 l elk of 10 vaten van 200 l elk, L 3850 x B 1300 x H 340 mm, toegankelijk voor rolstoelgebruikers, diverse kleuren: De AW 1000-3 opvangbak heeft een totale capaciteit van 1000 l, waardoor deze ideaal is voor de opslag van maximaal 3 IBC-containers met een volume van 1000 l elk of 10 vaten met een volume van 200 l elk. Het kan ook gebruikt worden in combinatie met 60 liter vaten en kleine containers. De AW 1000-3, die ook ondergronds kan worden gereden, is gemaakt van 3 mm dik plaatstaal en heeft een gegalvaniseerd rooster. Het voldoet aan de Conformiteitsverklaring (DOC) volgens StawaR en is goedgekeurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea' «n 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea' «n 1-4. U ontvangt de AW 1000-3 opvangbak met 3 jaar garantie in diverse RAL-kleuren. Er is ook een thermisch verzinkte versie volgens EN ISO 1461 beschikbaar. De buitenafmetingen zijn elk L 3850 x B 1300 x H 340 mm, het draagvermogen is 1000 kg/m². Een vulvoorzetstuk maakt geen deel uit van de leveringsomvang. Meer details:

- Hoogwaardige opvangbak met een totale capaciteit van 1000 l
- Geschikt voor de opslag van 3 IBC-containers met elk 1000 l volume of 10 vaten met elk 200 l volume
- Kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers
- Verklaring van overeenstemming (a'œHP) volgens StawaR
- Goedgekeurd voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categoriea' «n 1-3 en voor vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea' «n 1-4
- Kan ondergronds worden gereden (ondervrijstelling van 100 mm)
- Draagvermogen van 1000 kg/m²
- Zonder vulbevestiging
- Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren, ook in thermisch verzinkte uitvoering volgens EN ISO 1461
- Materiaal: 3 mm dik plaatstaal, met verzinkt rooster
- Uitwendige afmetingen: elk L 3850 x B 1300 x H 340 mm
- Gewicht: 314 kg per stuk (voor exemplaren in RAL-kleuren) of 338 kg (voor de thermisch verzinkte versie)
- Garantie: 3 jaar

