

04 AISLAMIENTO TUBULAR ELASTOMÉRICO FLEXIBLE

Isocell®

- Gruesos disponibles: 6, 9, 13, 19, 25, 32, 40, 50 y 60 mm
- Instalaciones clima, calefacción, ACS, frío industrial, etc.
- Coquilla aislante elastomérica de alta calidad.

Acabados:

- Coquilla cerrada long. 2 m.
- Coquilla acabado PVC long. 2 m.
- Coquilla acabado PVC en rollo.
- Coquilla preabierta y adhesivada.
- Rollos



Características:

Formato	Coquilla ≤ 25 mm	Coquilla ≥ 32 mm	Rollos ≤ 25 mm	Rollos ≥ 32 mm
Temperatura de utilización	-40 a 110°C	-45 a 110°C	-45 a 85°C	-45 a 85°C
Factor de resistencia difusión del vapor de agua (μ)	μ 10000	μ 7000	μ 10000	μ 7000
Resistencia al fuego	BL s2 d0	BL s3 d0	BL s3 d0	BL s3 d0
Resistencia al ozono*	Excelente			
Resistencia a los agentes atmosféricos*	Aconsejable protección			
Olor	Neutro			
Coeficiente de conductividad térmica λW/(m.K)	0°C = 0,033	0°C = 0,036	0°C = 0,033	0°C = 0,036
	+10°C = 0,034	+10°C = 0,037	+10°C = 0,034	+10°C = 0,037
	+40°C = 0,037	+40°C = 0,040	+40°C = 0,037	+40°C = 0,040

* Consulte dpto. técnico