



## Description:

Robinet une voie avec fonction d'arrêt 3/4" (19 mm), couleur naturelle, sortie p. tuyau souple des deux côtés pour la connexion de flexibles

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (PE-BD)
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- pression admissible jusqu'à 0,4 bar
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- non ventilé
- avec sortie p. tuyau souple Ø d1= 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)
- h = 59 mm
- l = 96 mm
- Quantité d'achat minimum 2 000 pièces !

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>522300</b>
GTIN	<b>4007228522303</b>
Tarif douanier	<b>39174000</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>5</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Poids (kg)	<b>0,02</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>5</b>
T x B x H (mm)	<b>445 x 320 x 475</b>

Poids par récipient (kg)	<b>0,10</b>
--------------------------	-------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>24</b>
Nombre de couches	<b>4</b>
L x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,05</b>

Carton par étage	<b>6</b>
Poids brut de la palette (kg)	<b>116,00</b>