


# Muszaki adatok 532300

## R3/4"-os, hollandi anyás tömlovég

natúr, R 3/4" x 13 mm, HD-PE

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- d3= R 3/4" átméروju csomenettel
- csövég külső átméروje d1 = 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- hossz = 50 mm



<b>EAN</b>	4007228702026
<b>Raklap bruttó tömege, kg</b>	356
<b>Gyártó</b>	hüenersdorff
<b>Zacskó/karton</b>	10
<b>Rendelési egység</b>	Darab
<b>Karton hossza</b>	250
<b>Minimális rendelési</b>	10
<b>Kartonok összesen</b>	336
<b>nettó, kg</b>	0,01
<b>Rétegek száma</b>	8
<b>bruttó, kg</b>	0,01
<b>Raklap magassága</b>	0,83
<b>Kartonok száma rétegenként</b>	42
<b>KE bruttó tömege, kg</b>	0,1
<b>Magasság</b>	0
<b>Szélesség</b>	0
<b>Mélység</b>	50
<b>Raklap szélessége</b>	0,8
<b>szín</b>	natúr
<b>Darab / raklap, ill. láda</b>	33600
<b>KE</b>	10
<b>Karton magassága</b>	85
<b>Karton szélessége</b>	250
<b>Raklap hossza</b>	1,2
<b>Urtartalom m3</b>	0
<b>Darab / réteg</b>	4200
<b>KE tömege</b>	0,125