

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 12 HE, 540x400 BxT Bausatz schwarz

Artikelnummer	26.21.0188
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0188
EAN (Einzelstück)	7630049601918



ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Basic 12 HE 540x400 BxT Bausatz schwarz

Die 19" Wandschränke der ROLINE Basic Serie werden im unmontierten Zustand als Flatpack (Bausatz) geliefert. Verfügbar in vier verschiedenen Höheneinheiten und ausgestattet mit einer Vollglastür sowie Kabeleinführungen mit Bürsten an Dach und Boden, sind sie ideal für die Unterverteilung oder den Aufbau eines kleinen bis mittelgroßen Netzwerks geeignet. Im Inneren sind ein Paar galvanisierte 19" Profilschienen mit ablesbaren Höheneinheiten verbaut, die in der Tiefe verstellbar sind. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und ist elektrostatisch pulverbeschichtet in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Der Türanschlag kann bei Bedarf gewechselt werden. Die Montage ist dank der beiliegenden Montageanleitung einfach und schnell durchzuführen.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Technik
Produkttyp	19"-Wandgehäuse
Farbe	schwarz
Lieferumfang	19-Zoll Wandgehäuse Basic 12 HE als Bausatz, 2x Schlüssel, Montageanleitung
Höheneinheiten	12 HE

Unterstützte Mindest-Racktiefe	360 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	380 mm
Lieferzustand	Flatpack, zerlegt
Materialgruppe	Stahl
Wandmontage möglich	ja
Justierfüsse	nein
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Fronttür	Stahltür
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	nein
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	nein
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe	595 mm
Breite	540 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	13.5 kg