

Tischwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 900 x 600
mm, Etage(n) mit Antirutschbelag

Artikelnummer: 221069



Tischwagen

für den zeitsparenden Transport im Betrieb

Tischwagen


- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite 995 x 900 x 600 mm
- Etage(n) mit Antirutschbelag
- Schiebebügel hoch
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	600 mm
Wagentyp	Etagenwagen	Material	Stahl
Traglast	250 kg	Material Verarbeitung	verschweißt
Ladeflächenlänge	900 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	600 mm	Schiebebügel	2 Stück
Etagen Anzahl	2 Stück	Schiebebügelausrichtung	hoch
Oberfläche Etage(n)	rutschsicher	klappbar	nein
Etagenausrichtung	gerade	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	995 mm	Gewicht	21 kg

Länge 900 mm

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm