Sackkarre

Traglast 150 kg, Schaufel Breite x Tiefe 345 x 500 mm, Schaufel anschraubbar und austauschbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 272234



Sackkarre

- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 345 x 500 mm
- Schaufel anschraubbar und austauschbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Bügelgriff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details					
Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein		
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Luft		
Traglast	150 kg	Rad-Ø	260 mm		
Schaufelbreite	345 mm	Sicherheitsgriff	nein		
Schaufeltiefe	500 mm	Höhe	1150 mm		
Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschb ar	Breite	430 mm		
Material	Stahlrohr	Tiefe	800 mm		
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre		

Farbe	gelb	Gewicht	11 kg
Klappfunktion	Schaufel		

Dazu passt auch				
149734	PI	Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen		
217213	-	EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen		
221283	THE REAL PROPERTY.	Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße		
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße		
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft		
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm		