

Moravia Flächenschutz

Form Rechteck, Höhe x Länge x Breite 200 x 500 x 20 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, zum Aufdübeln mit 4 Bohrungen

Artikelnummer: 520082



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Warn- und Schutzprofil

Flächenschutz

Flächenschutz







- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Form Rechteck
- Höhe x Länge x Breite 200 x 500 x 20 mm
- aus Polyurethan
- in gelb/schwarz
- zum Aufdübeln mit 4 Bohrungen
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Höhe	200 mm
Sicherheitsausstattung	Schutzprofil	Länge	500 mm
Schutztyp	Flächenschutz	Breite	20 mm

Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe	gelb/schwarz
Form	Rechteck	Fixierung	zum Aufdübeln
Norm	DIN 4844	Bohrungen Anzahl	4 Stück
Brandschutz	Brandschutzklasse UL94HB	Bestelleinheit	Stück
Material	Polyurethan	Gewicht	0,6 kg
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C		

Dazu passt auch ...

215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
217108		Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe
523816		Bodenmarkierfarbe, für Bodenmarkiergerät, Sprühdose, RAL1023 Verkehrsgelb
527237		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen
691499		Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß