



Polypropylen

Euronorm-Stapelbehälter

Mit anscharniertem Klappdeckel. Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion, hoch belastbar, sicher stapelbar. Wahlweise Wände und Boden zur leichten Reinigung geschlossen oder Wände und Boden durchbrochen, mit hohem Rippenboden zum Schutz gegen Verschmutzung.

- Aus bruchfestem Polypropylen, Farben blau und rot oder blau
- Ergonomische Durchfass-Griffe an den Stirnseiten, auf Anfrage auch an den Längsseiten
- Transportroller 620 x 420 mm und Einweg-Plomben, zur Sicherung des Ladegutes, als Zubehör


TOP-ANGEBOT

ab **863721**

Länge x Breite mm	400 x 300		600 x 400				
Höhe mm	238	288	188	238	338	438	
Inhalt Liter	21	26	34	44	65	85	
Traglast / Auflast kg	30 / 250	30 / 250	15 / 300	15 / 300	20 / 300	20 / 300	
Wände und Boden geschlossen	blau	863572	863583	863608	863619	863652	863663
	rot	863721	863732	863754	863765	863787	863798
	---	---	---	---	---	---	
Traglast / Auflast kg	35 / 250	35 / 250	35 / 300	35 / 300	35 / 300	35 / 300	
Wände und Boden durchbrochen	blau	880276	880287	880301	880312	880334	880345
	---	---	---	---	---	---	
Direkt mitbestellen							
Plomben, VE = 500 Stück	863801	---	Transportroller	863812	---	---	



Transportroller



Einweg-Plomben



ESD = ElectroStatic Discharge

Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage




Polypropylen

Euronorm-Stapelbehälter

Mit extra starkem Boden. Maßlich auf die Europalette abgestimmt. Großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion, extrem belastbar, sicher stapelbar. Wände und Boden zur leichten Reinigung geschlossen. Offen oder mit anscharniertem Deckel. Wahlweise Rippenboden mit max. 5 mm Durchbiegung oder Doppelboden mit max. 2 mm Durchbiegung, bei Nennlast und 23° C.

- Aus bruchfestem Polypropylen, Farbe blau
- Transportroller 620 x 420 mm und Einweg-Plomben, zur Sicherung des Ladegutes, als Zubehör



Rippenboden



Doppelboden



ESD = ElectroStatic Discharge

Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage

Länge x Breite mm	600 x 400					
	ohne Deckel			mit Deckel		
Höhe mm	270	320	420	288	338	438
Inhalt Liter	52	62	82	52	62	82
Traglast / Auflast kg	50 / 300	50 / 300	50 / 300	50 / 300	50 / 300	50 / 300
Rippenboden	208783	208787	208791	208745	208750	208754
	---	---	---	---	---	---
Doppelboden	208782	208786	208790	208747	208752	208756
	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen						
Plomben, VE = 500 Stück	863801	---	Transportroller	863812	---	---