

Paletten-Regale und Regal-Bodenwannen

Für 200 Liter Fässer oder IBC / KTC

Maßlich abgestimmt zur Längseinlagerung von Euro- und Chemie-Paletten oder IBC/KTC auf Längstraversen, Gitterrost-Regalebenen oder direkt auf Auffangwannen mit Gitterrost.

> System-Maße siehe Seite 380

Ständerrahmen

- Aus Stahl, verzinkt
- Mit Systemlochung, Verstellraster 50 mm, für die Aufnahme der Längstraversen.
- Fertig montiert

Tiefe mm	1100			
Höhe mm	2000	2500	3000	4000
Feldlast kg	6000	9175	9175	12100
	510988	150024	150027	150038
	---	---	---	---

Anfahrerschutz

Zum Schutz der Ständerrahmen an Eckbereichen oder Durchfahrten, gem. BGR 234 vorgeschrieben.

- Inkl. Befestigungsmaterial

L-Form zweiseitig	210735	---
U-Form dreiseitig	210736	---



L-Form



U-Form

> Weiteren Regalschutz finden Sie auf Seite 397

Regal-Bodenwannen

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Fässern auf Euro- und Chemiepaletten oder IBC / KTC-Containern in Palettenregalen
- Offen oder mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder lackiert himmelblau RAL 5015
- Für aggressive Medien gegen Mehrpreis PE- ausgekleidet
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport



Maßlich abgestimmt auf Euro- und Chemie-Paletten



Regal-Bodenwanne mit Gitterrost als unterste Stellebene

Bodenwanne für	für Feldweite mm	Fasslagerung					IBC/KTC-Lagerung				
		1800	2200	2700	2700	3300	1800	2200	2700	3300	
Auffangvolumen Liter		360	360	360	660	660	1000	1000	1000	1000	
Breite x Tiefe mm		1780 x 1300	2180 x 1300	2680 x 1300	2680 x 1300	3280 x 1300	1780 x 1300	2180 x 1300	2680 x 1300	3280 x 1300	
offen	Höhe mm	322	292	285	357	322	622	542	480	402	
	blau	200766	200767	200769	200770	200771	200772	200773	200774	200775	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	feuerverzinkt	200776	200777	200778	200780	200781	200782	200783	200784	200785	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
mit verzinktem Gitterrost	Höhe mm	345	315	290	380	345	645	565	485	425	
	blau	200786	200787	200788	200789	200790	200791	200792	200793	200794	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	feuerverzinkt	200795	200796	200797	200798	200799	200800	200801	200802	200803	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Direkt mitbestellen											
PE-ausgekleidet (Mehrpreis)		200805	200806	200807	200808	200809	200810	200811	200812	200813	
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	



> Seite 498



Längstraversen

- Kastenförmige, kaltverformte Profile mit 4 mm starken Hakenlaschen
- Im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- 5 Haken je Hakenlasche für eine gute Lastverteilung und ausgezeichnete Steifigkeit
- Lackierung enzianblau RAL 5010

Länge mm	1800	2200	2700	2700	3300
Traglast kg	2500	2100	1800	3000	3300
	510189	510994	510995	510191	510997
Preis pro Stück	---	---	---	---	---

Durchschub-Sicherungen

- Für frei stehende Einfachregale oder Doppelregale mit weniger als 100 mm Abstand zwischen den Paletten, gem. BGR 234 vorgeschrieben
- Stabiles Vierkantprofil 50 x 50 mm, verzinkt
- Inkl. Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	1800	2200	2700	3300
	510847	520048	510848	520050
	---	---	---	---

Gitterroste für Regalebenen

- Zur Einlage zwischen den Längstraversen
- Feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 60 mm

Länge mm	1800	2200	2700	3300
Traglast kg	2000	2400	3000	3600
Preis ohne Längstraversen	150261	526752	150263	526755
	---	---	---	---



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 498, Punkt 1 und 6. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.