

LED Tropfenform 45x70mm mit 8 LED, E27 230V soft-warmweiß,V-8 Version, Kunstst. klar

Artikel-Nr. 57376



www.sh-licht.de

Nennspannung:	230 - 230 V
Spannungsart:	AC
Lampenleistung:	1 W
Lichtstrom:	40 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lampenform:	Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Socket:	E27
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	725
Farbtemperatur:	2500 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Nein
Strahlungswinkel:	300 °
Durchmesser:	45 mm
Länge:	70 mm
Schutzart (IP):	IP54
Energieeffizienzklasse:	A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h
Mit Fernbedienung:	Nein


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Tropfenform 45x70mm mit 8 LED LED Lampe mit 8 LEDs angeordnet in V-Form - Illuminationslampe mit Kunststoffkolben, für den Innen- und Aussenbereich geeignet, wasserdicht.

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >25000
Zündzeit/Startzeit (s): <1

Letzte Aktualisierung am: 10.02.2017 08:48:37



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.