

## Kompaktleuchtstofflampe 539mm lang, 2G11 55W 3500K

Artikel-Nr. 44568



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	55 W
Lichtstrom:	4800 lm
Sockel:	2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	3500 K
Durchmesser:	43.8 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:	538.8 mm
Integrierter Starter:	Nein
Amalgamtechnologie:	Nein
Spezielle Anwendung:	allgemein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Anzahl der Lampenrohre:	1
Geeignet für EVG:	Ja
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	20000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kompaktleuchtstofflampe 539mm lang Diese Lampe bietet einen verlängerten Auswechselzyklus, wodurch die Kosten für Wartung und Lampenwechsel deutlich sinken. Die ultrakompakte, energiesparende Leuchtstofflampe ist eine ideale Lichtquelle für kleine Leuchten und Downlights.

Energieeffizienzklasse: A  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 61  
 Quecksilbergehalt (mg): 3  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 82  
 Lebensdauer (h): 20000

Letzte Aktualisierung am: 16.12.2014 10:54:56

