

NV Halogenglühlampe 35,5x35mm, GU4 24V 35W 30° mit Frontglas

Artikel-Nr. 42024

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Sockel:	GU4
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	35 mm
Gesamtlänge:	35 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Ja
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV Halogenglühlampe 35,5x35mm Niedervolt Halogenglühlampe MR11, GU4, Abstrahlwinkel 30°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas.

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:01

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.