

AXOR Uno
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **38436950**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer, Handbrause, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 175 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Uno
3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer mit Bügelgriffen
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **38436950**



Durchflussdiagramm

