

## Rollcart chariot à plateaux

force 600 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
700 mm, plateau(x) en MDF, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage TPEsur  
jante ruban d'acier



Numéro d'article: 158067

## Rollcart Chariot à plateaux

### Avec frein type homme mort

chariot à plateaux

- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- plateau(x) en MDF
- avec rebords en acier
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPEsur jante ruban d'acier
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes avec frein type homme mort





## Détails techniques

appareil de manutention    chariot de manutention

poignée    1 pièce

type de chariot	chariot à étagères	Sens de la poignée	vertical
charge	600 kg	rabattable	non
longueur de plateau	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	700 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	2 pièce	matériau de jante	acier
matériau plateau(x)	MDF	Ø de roue	200 mm
Rebord de tableau	acier	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	970 mm	équipement roue	roulettes avec frein type homme mort
longueur	1200 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	700 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	Poids	58 kg
conducteur d'électricité	non		

## Accessoires

158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal