

## Hansa lampe pour poste de travail à DEL Delight



DEL, ampoule pas interchangeable, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 14 kWh / 1.000 h, variable à 5 niveaux, avec fonction mémoire, tête et bras inclinables, portée 740 mm, installation avec pied, pied Ø 180 mm, en aluminium et acier en argent



Numéro d'article: 240003

lampe pour poste de travail à DEL

- DEL, ampoule pas interchangeable
- classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 14 kWh / 1.000 h
- variable à 5 niveaux, avec fonction mémoire
- tête de lampe avec protection anti-éblouissement, répartition homogène de la lumière
- tête et bras inclinables, portée 740 mm
- installation avec pied, pied Ø 180 mm
- en aluminium et acier en argent

### Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	fonction lampe	variable à 5 niveaux, avec fonction mémoire
type de lampe	lampe pour poste de travail à DEL	avec variateur	variable à 5 niveaux
installation	pied	équipement tête de	protection anti-

		lampe	éblouissement
longueur du bras	470 mm	fonction bras de lampe	tête et bras inclinables
bras inclinable	oui	rotatif	non
type d'ampoule	DEL	portée	740 mm
couleur lumineuse	blanc neutre	hauteur	570 mm
température de peinture	4000 kelvins	matériau	aluminium/acier
luminance	2436	longueur tête de lampe	405 mm
flux lumineux	1120	largeur tête de lampe	46 mm
Classe d'efficacité énergétique	E	pied de lampe Ø	180 mm
consommation d'énergie pondérée	14 kWh / 1.000 h	alimentation	
DEL	oui	couleur	argent
puissance ampoule	13,5 W	Numéro d'enregistrement DEEE	DE87155287
rendement lumineux	60 lumen/watt	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
ampoule remplaçable	pas interchangeable	Marque selon le registre allemand	Hansa
autonomie	20000 h	Poids	2,086 kg
index de rendu de couleur (IRC)	>90		

## Cela s'adapte aussi ...

218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
219520		plante artificielle bambou, hauteur 1200 mm, plante en polyester, fût en bois, pot en plastique en noir
229958		tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé
236155		pot à plantes en forme de colonne, forme rond avec silhouette courbée, en polyéthylène en blanc de sécurité RAL9003, hauteur x diamètre 900 x 510 mm, contenance 35 l