

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 25001400 Chariot à dossier de poussée avec plateau hydrofuge



Système modulaire. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 850 x 500 mm. Avec plateforme en contreplaqué antidérapant hydrofuge. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	850
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur de zone de chargement (mm)	228
Longueur totale (mm)	975
Largeur totale (mm)	509
Hauteur totale (mm)	948
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	24
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976677804