

## Euronorm-Stapelbehälter

aus Polypropylen

### Anwendung

Behälter für Lager, Kommissionierung und Transport

### Ausführung

- stabile Kunststoffbehälter im Euro-Maß, aus unverwüstlichem, lebensmittelechtem, 100 % recycelbarem Polypropylen, mit glattem Boden
- hoher Tragekomfort durch ergonomisch abgerundete Durchfassgriffe an den Stirnseiten (ausgenommen Höhe 120 mm)
- Beleghalterung auf allen Seiten integriert
- hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand
- beständig gegen viele Säuren und Laugen

### Vorteil

- ideal für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen durch abgerundete Ecken und glatte Böden Behälter-Maße abgestimmt auf die Europalette großes Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion problemlose Reinigung, da geschlossene Ausführung mit glatten Böden und Wänden



<b>Außenlänge</b>	400 mm
<b>Außenbreite</b>	300 mm
<b>Außenhöhe</b>	220 mm
<b>Innenlänge</b>	368 mm
<b>Innenbreite</b>	268 mm
<b>Innenhöhe</b>	217 mm
<b>Volumen</b>	19 l
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Mit Deckel</b>	Nein
<b>Tragfähigkeit</b>	30 kg
<b>Stapellast</b>	250 kg
<b>Werkstoff</b>	PP - Polypropylen
<b>Lebensmittelgeeignet</b>	Ja
<b>Temperaturbeständigkeit min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbeständigkeit max.</b>	90 °C
<b>Mit Griff</b>	Ja